


# SÉRIE TUBE EXPRESS – MODÈLE AB9

Idéales pour les petits dosages, transferts et prélèvements



Encombres - Hors tout (en mm)

## UTILISATIONS

- Petits dosages, transferts & prélèvements
- Débits de 0,2 à 170 L/h - Pression jusqu'à 2 Bar

## MOTORISATIONS

- Alimentation électrique triphasé ou monophasé
- Puissance électrique : 0,12 à 0,37KW



Montage du tube en moins d'une minute

## AVANTAGES

- Fonctionnement : pompe auto-amorçante, réversible dans les deux sens de rotation, insensible aux liquides chargés, abrasifs, visqueux ou cristallisants.
- Construction : carter en peinture époxy ou en inox. Tubes 4 diamètres interchangeables.
- Hygiène & conformité : tubes certifiés FDA, USP CLASS VI, CE 1935/2004, UE 10/2011, ISO 10993, NSF 51 et 3A pour les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

## EXEMPLE DE FLUIDES POMPÉS

- Solutions stériles, colorants, résines, effluents, ferments, solutions acides ou basiques, crèmes cosmétiques, produits pharmaceutiques, parfums, etc.

## PERFORMANCES

| Séries AB9 | Plage de vitesse avec variateur de fréquence* (tr/mn) |     | Débit (l/h) selon Ø de tube<br>Les différents diamètres de tube se montent sur la même pompe sans réglage ni modification |                     |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            | Min                                                   | Max | Ø 4 mm<br>min - max                                                                                                       | Ø 6 mm<br>min - max | Ø 10 mm<br>min - max | Ø 13 mm<br>min - max |
| AB9 SAN    | 40                                                    | 200 | 5 - 24                                                                                                                    | 14 - 70             | 34 - 170             | /                    |
| AB9 SCN    | 14                                                    | 70  | 1,4 - 7                                                                                                                   | 5 - 28              | 11 - 52              | 16 - 80              |
| AB9 SDN    | 4                                                     | 20  | 0,4 - 2                                                                                                                   | 1,6 - 8             | 3 - 14               | 4 - 22               |

Tests effectués avec de l'eau à 20°, sans contre pression

\*Vitesse ajustable par variateur de fréquence (en option). Tous les diamètres de tube sont interchangeables sur une même pompe, sans réglage ni modification mécanique.